

**زيت سيليكون**

دهان سيليكوني لفصل المصبوبات عالية القيمة من قوالب الصب ولتشغيل ماكينات التصوير .

**مجال الاستعمال :**

- يصلح للاستعمال مع جميع أنواع قوالب الصب.
- دهان لفصل المصبوبات عالية القيمة عن قوالبها.
- يستعمل لماكينات التصوير فى عملية تشغيلها.

**الخواص الفنية : (عند ٢٥ م°)**

الكثافة (كجم/لتر):  $0.97 \pm 0.02$

درجة الوميض:  $< 300$  م°

**طريقة الاستعمال :** ( لتسهيل فصل القوالب والفرم )

- يجب التأكد من نظافة أسطح الفرم وقوالب الصب.
- دهان طبقة من زيت السيليكون بالفرشاة أو بواسطة الرش قبل عملية الصب.
- تنظف الادوات مباشرة بعد الاستعمال بمادة كيم سولف (١).

**التخزين :** لمدة سنتان تحت ظروف تخزين مناسبة.

**عبوات :** عبوة ٤ كجم

أنابيب ٠٦٥ كجم